

Link do produktu: <https://szpring.pl/pasta-polerska-w-plynie-profile-select-liquid-compound-1l-farecla-p-1596.html>



Pasta polerska w płynie Profile select liquid compound 1L Farecla

Cena	179,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ102172
Kod EAN	814847018667

Opis produktu

Farecla Profile Select Liquid Compound 1L – pasta polerska w płynie

Farecla Profile Select Liquid Compound to wysokowydajna pasta polerska w płynie, przeznaczona do usuwania **śladów szlifowania oraz ciężkich defektów** z powierzchni żelkotu produkcyjnego i narzędziowego. Idealna do prac renowacyjnych, serwisowych oraz produkcyjnych w branży marine.

Produkt może być stosowany jako **jednoetapowe rozwiązanie** do polerowania białych żelkotów – od gradacji P800 do P1000 – wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany efekt lustrzanego wykończenia, ale potrzebna jest szybka, skuteczna obróbka żelkotu.

Pasta nie zawiera silikonów, dzięki czemu jest bezpieczna do stosowania w środowiskach produkcyjnych oraz przy pracach lakierniczych. Nadaje się do stosowania na **żywicach poliestrowych, winyloestrowych, epoksydowych** oraz na wszystkich typach żelkotów.

Właściwości

- usuwa ślady szlifowania P800-P1000,
- skutecznie eliminuje ciężkie defekty i zmatowienia,
- możliwość pracy jednoetapowej na białych żelkotach,
- wysoka skuteczność na żelkotach produkcyjnych i narzędziowych,
- bez silikonów – bezpieczna w środowisku lakierniczym,
- płynna formuła – łatwa aplikacja i równomierna praca.

Przeznaczenie

- żelkot produkcyjny i narzędziowy,
- laminaty z żywic poliestrowych, winyloestrowych i epoksydowych,
- powierzchnie wymagające usunięcia głębszych rys i oksydacji,
- prace renowacyjne i serwisowe w branży marine.

Sposób użycia

1. Nanieść niewielką ilość pasty na powierzchnię lub pad polerski.
2. Polerować maszyną polerską na średnich obrotach.
3. Kontrolować temperaturę powierzchni.
4. Wykończyć polerowanie do uzyskania jednolitej powierzchni.

Parametry techniczne

-
- **Pojemność:** 1 L
 - **Rodzaj produktu:** pasta polerska w płynie
 - **Zastosowanie:** usuwanie rys P800-P1000, defektów żelkotu
 - **Formuła:** bez silikonów